


# Перчатки латексные с неопреном УСИЛЕННЫЕ



3-слойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные, долговечные, а также защищают от **вирусов**. Идеальны для генеральной уборки с использованием агрессивной химии.

**Артикул:** 120267, 120268, 120269, 120270



**CE 0086**  
Category III  
**EAC** TP TC 019/2011



## Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Усиленная защита рук во время уборки. Подходят для использования с сильнодействующими моющими средствами, а также с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.
- Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.

## Особенности и преимущества

- Очень высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам – класс Type A – AKLNPT по стандарту EN ISO 374-1.
- Очень высокая механическая защита к истиранию и проколам 2120X по стандарту EN 388.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и **вирусов**. Протестированы по стандарту EN 374-5 на герметичность.
- Соответствуют EAC TP TC 019/2011.
- CE Категория III - максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств.
- Очень высокая устойчивость к изнашиванию и разрывам.
- Хлопковое напыление для комфортного ношения.
- Низкая теплопроводность – дополнительная защита рук при работе с горячей водой.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Аккуратный волнообразный обрез манжеты.
- Не имеют резкого специфического запаха резины.
- Можно стирать и сушить.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Состав

Латекс (натуральная резина) и неопрен, наполнитель, вулканизирующие агенты, стабилизаторы, оксид цинка, цветные пигменты, хлопковая подкладка, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

## Характеристики, допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 323 мм, ширина S - 89, M - 96, L - 113, XL - 123 мм.  
Толщина: 0,68 мм (по гладкой стороне).  
Плотность: г/м<sup>2</sup>.  
Средний вес: 1 перчатки - 50 г; пары в уп - 100 г (зависит от размера).  
Обрез манжеты: волнообразный.  
Рельефный рисунок: сетка ромбовидная на ладонях и пальцах.  
Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
120267	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	S, 6 <sup>1/2</sup> - 7	10	5	120259
120268	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	M, 7 <sup>1/2</sup> - 8	10	5	120260
120269	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	L, 8 <sup>1/2</sup> - 9	10	5	120261
120270	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	XL, 9 <sup>1/2</sup> - 10	10	5	120262

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [ru.vileda-professional.com](http://ru.vileda-professional.com)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Август, 2022